

Tlačno stikalo s keramično merilno celico


PP-PRG- /QFRKG/US/ /

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: PP2001

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

podpira komunikacijo z EPS in IO-Link



- 1 7-segmentni prikazovalnik LED
- 2 tipka za programiranje
- 3 Priključek za napajanje napetosti in izhodne signale
- 4 Priključek za senzor EPS
- 5 Montažna matica



Območje uporabe

Posebna značilnost

pozlačeni kontakti

Uporaba

za industrijsko uporabo

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10,8...30 DC
Poraba toka	[mA]	< 60
Min. upor izolacije	[MΩ]	100; (500 V DC)
Zaščitni razred		III
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Zakasnitveni čas pripravljenosti	[s]	1,5

Izhodi

Izhodni signal

preklopni signal



Tlačno stikalo s keramično merilno celico

PP-PRG- /QFRKG/US/ /

Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	2
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	250
Zaščita pred kratkim stikom		da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo		da

Odzivni časi

Maks. merilni/prikazni cikel	[ms]	200
------------------------------	------	-----

Programska oprema/programiranje

Možnosti parametriranja	odvisno od priključenega senzorja
-------------------------	-----------------------------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Skladiščna temperatura	[°C]	-40...100
Zaščita		IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF sevano	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 VF prevoden	10 V
Odpornost na šoke	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Odpornost proti vibracijam	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)

Mehanski podatki

Teža	[g]	0,378
Mere	[mm]	100 x 34 x 48
Materiali	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); EPDM/X; CO-PC; PBT; FKM	

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	LED, rdeče
	prikazovalnik funkcije	7-segmentni prikazovalnik LED
	izmerjene vrednosti	7-segmentni prikazovalnik LED

Pribor

V sklopu dobave	zagonski kabli: 0,8 m, za nastavitev parametrov v načinu brez povezave
-----------------	--

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

PP2000




Tlačno stikalo s keramično merilno celico

PP-PRG- /QFRKG/US/ /

Električni priključek

Priključek



Spojnik: 1 x M12; Kontakti: pozlačeno