


Programiranje/prikazna enota

PP-PRG- /QFRKG/US/ /



- 1 alfanumerični zaslon 4 znaki
- 2 LED lučke Prikazni element / stikalno stanje
- 3 tipka za programiranje
- 4 Priključek za napajanje napetosti in izhodne signale
- 5 Priključek za senzor
- 6 Montažna matica



Območje uporabe

Posebna značilnost

pozlačeni kontakti

Uporaba

za industrijsko uporabo

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	18...32 DC
Poraba toka	[mA]	< 40
Min. upor izolacije	[MΩ]	100; (500 V DC)
Zaščitni razred		III
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Zakasnitveni čas pripravljenosti	[s]	1,5...10; (odvisno od priključenega senzorja)

Izhodi


Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	2
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	250
Zaščita pred kratkim stikom		da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo		da



Programiranje/prikazna enota

PP-PRG- /QFRKG/US/ /

Odzivni časi		
Maks. merilni/prikazni cikel	[ms]	200
Programska oprema/programiranje		
Možnosti parametriranja	odvisno od priključenega senzorja	
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Skladiščna temperatura	[°C]	-40...100
Zaščita	IP 67; (za napravo z navitimi vtičnimi povezavami)	
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF sevano	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 VF prevoden	10 V
Odpornost na šoke	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Odpornost proti vibracijam	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[Let]	229
Mehanski podatki		
Teža	[g]	333,5
Mere	[mm]	100 x 34 x 48
Materiali	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); CO-PC; PBT; FKM	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	Prikazni element	6 x LED, zeleno
	stikalno stanje	2 x LED, rumeno
	prikazovalnik funkcije	alfanumerični zaslon, 4 znaki
	izmerjene vrednosti	alfanumerični zaslon, 4 znaki
Pribor		
V sklopu dobave	zagonski kabli: 0,8 m, za nastavev parametrov v načinu brez povezave	
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek		
Priključek		



1 = senzor
2 = PP2001

PP2001



Programiranje/prikazna enota

PP-PRG- /QFRKG/US/ /

Spojnik: 1 x M12; Kontakti: pozlačeno