



## Programska oprema za nastavitve parametrov za IO-Link

LR DEVICE (USB Stick)

stara serija izdelkov

Alternativni izdelki: QMP010

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



### Območje uporabe

Uporaba	nastavitve parametrov s povezavo in brez povezave za naprave z IO-Linkom
Funkcija	nastavitve parametrov naprav z IO-Linkom in ifm IO-Link masterjev; grafični prikaz procesnih vrednosti za namestitve in diagnostiko naprave; Upravljanje IODD

### Programska oprema/programiranje

Jezik	nemščina; angleščina; Španščina; Francoščina; Italijanščina; Japonščina; Korejščina; Portugalščina; Ruščina; Kitajščina
Nosilec podatkov	Ključ USB
Vrsta licence	ena licence
Razred licence	polna različica

### Sistemske predpostavke

Min. cikel CPU	2 GHz
Min. število jeder CPU	2
Min. RAM	2 GB
Min. pomnilnik trdega diska	5 GB
Min. grafična ločljivost	1680 x 1050
Potreben vmesnik naprave	LAN Adapter - RJ45; USB
Operacijski sistem	Microsoft Windows 8.1; Microsoft Windows 10; Microsoft Windows Server 2012; Microsoft Windows Server 2012 R2; Microsoft Windows Server 2016
Spletni brskalnik	Google Chrome; Mozilla Firefox; Microsoft Internet Explorer 11; Microsoft Edge

### Mehanski podatki

Teža	[g]	145
------	-----	-----