

Strojna oprema za upravljanje sistema moneo v proizvodnem okolju


moneo appliance

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: QHA210

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

licence za uporabo izdelkov moneo je treba naročiti ločeno



- 1 oskrba z napetostjo
- 2 zvok
- 3 vhod za mikrofona
- 4 vmesnik COM x 2
- 5 vmesnik VGA
- 6 vmesnik DisplayPort
- 7 vmesnik HDMI
- 8 vmesnik USB x 4
- 9 Ethernet vmesnik 2
- 10 Ethernet vmesnik 1





Strojna oprema za upravljanje sistema moneo v proizvodnem okolju

moneo appliance

Območje uporabe		
Uporaba	strojna oprema IT za upravljanje funkcije moneo zagotavljanje kapacitete pomnilnika in procesne moči prednameščena programska oprema moneo Preprosto nameščanje brez posebnega znanja o IT vklj. z upravljalnim sistemom za vzdrževanje naprav	
Opis vsebine	mogoča je uporaba, neodvisna od infrastrukture IT	
Združljivost	mogoča je integracija v omrežno strukturo IT kadar koli	
Povezljivost	vmesniki za senzorje in omrežje IT	
Vzdrževanje in podpora	integrirana posodobitev, varnostno kopiranje in podporne funkcije prek sistema za upravljanje z napravami	
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	12...24 DC
Poraba toka	[mA]	2200; (24 V)
Izhodi		
Število video izhodov	3; (DP: 1x; HDMI: 1x; VGA: 1x)	
Programska oprema/programiranje		
Jezik	angleščina	
Vključene licence	appliance management system (AMS)	
Opomba o licenci	povezano s strojno opremo; licence za uporabo izdelkov moneo je treba naročiti ločeno	
Operacijski sistem	Debian Linux 10	
Sistemske predpostavke		
Spletni brskalnik	Google Chrome; Mozilla Firefox; (podprte različice: glejte trenutne opombe ob izdaji)	
Vmesniki		
Komunikacijski vmesnik	Ethernet; RS232; USB	
Število ethernetnih vmesnikov	2; (GBit)	
Število vmesnikov R232	2; (možnost izbire prek BIOS: RS232 / RS485)	
Število vmesnikov USB	4; (USB 3.0)	
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-20...50
Skladiščna temperatura	[°C]	-40...85
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka	[%]	95; (40 °C nekondenzirajoč)
Zaščita	IP 67; (spodnji del: IP 21)	
Dovoljenja/preverjanja		
Odpornost na šoke	IEC60068-2-27	50 g 11 ms
Odpornost proti vibracijam	IEC 60068-2-6	5 Grms / 10...500 Hz
Mehanski podatki		
Teža	[g]	5653
Mere	[mm]	85 x 253 x 201
Strojna oprema		
Komplet čipov	Intel Q170	
Procesor	Intel Core i5 6500TE Quadcore 2,3 GHz	
Čip TMP	V 2.0	

QHA200



Strojna oprema za upravljanje sistema moneo v proizvodnem okolju

moneo appliance

BIOS	AMI EFI BIOS
Delovni pomnilnik	8 GB DDR3
Masovno shranjevanje	128 GB SSD

Opombe

Napotki	licence za uporabo izdelkov moneo je treba naročiti ločeno
Embalažna enota	1 Kosov