




Licenca za upravljanje funkcije moneo v virtualnih okoljih

moneo vAppliance License



Območje uporabe

Uporaba	Virtualna naprava za upravljanje programske opreme moneo v obstoječi infrastrukturi IT
	prednameščena programska oprema moneo
	vklj. z upravljalnim sistemom za vzdrževanje naprav
Konfiguracija	Integracija datoteke .OVF v virtualno okolje in posledična konfiguracija v AMS (sistem za upravljanje naprav)
Združljivost	VMware vSphere 7.0 ali novejša različica
	Microsoft Hyper-V 2019 ali novejša različica
Povezljivost	vmesniki za senzorje in omrežje IT
Vzdrževanje in podpora	vklj. z vzdrževanjem in s podporo do konca naslednjega leta

Programska oprema/programiranje

Jezik	angleščina
Nosilec podatkov	prenos

**Licenca za upravljanje funkcije moneo v virtualnih okoljih**

moneo vAppliance License

Vrsta licence	ena licenca
Razred licence	polna različica

Sistemske predpostavke

Min. cikel CPU	1,8 GHz
Min. število jeder CPU	4
Min. RAM	8 GB
Min. grafična ločljivost	1920 x 1080
Mrežna kartica	2 x Ethernet 1 Gbit
Omrežni protokol	Ethernet TCP/IP
Operacijski sistem	VMware vSphere 7.0; Microsoft Hyper-V 2019; (ali novejša različica)
Spletni brskalnik	Google Chrome; Mozilla Firefox; (podprte različice: glejte trenutne opombe ob izdaji)

Opombe

Opombe	licence za uporabo izdelkov moneo je treba naročiti ločeno
--------	--