


Kontrolnik pretoka

SAM16BBDGNKG/W/US-100

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Značilnosti izdelka

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih izhodov: 2
Procesni priključek	M16 x 1,5

Območje uporabe

Izvedba	za cevi DN 40...DN 100
Mediji	voda
Opomba za medije	Čista voda brez umazanije in dodatkov. Umazanija/usedline na konici senzorja vpliva na natančnost meritev. Občasno preverite konico senzorja glede umazanije. Po potrebi očistite z mehko krpo in čistilnim sredstvom s kisom.
Tlačna trdnost [bar]	30

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	20...28 DC; (skladno s SELV/PELV)
Poraba toka [mA]	< 80
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s]	15; (optično signalizirano)

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih izhodov: 2
---------------------------	-------------------------------

Izhodi

Skupno število izhodov	2
Izhodni signal	preklopni signal



Kontrolnik pretoka

SAM16BBDGNKG/W/US-100

Električna izvedba	NPN
Število digitalnih izhodov	2
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	200
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje merjenja/nastavitve

Območje pretoka [cm/s]	3...150
Nastavitveno območje [cm/s]	3...147

Natančnost / odstopanja

Opomba o ponovljivosti	7 (v < 150 cm/s), 3 (v < 50 cm/s)
Temperaturni gradient [K/min]	200
Histereza [cm/s]	ca. 10
Merilna napaka [% od končne vrednosti]	max. ± 10

Odzivni časi

Vklopni čas [s]	1...5
-----------------	-------

Programska oprema/programiranje

Poravnava preklopne točke	potisni gumb
---------------------------	--------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-20...60
Zaščita	IP 67

Mehanski podatki

Materiali	PBT-GF20
Material v stiku z medijem	nerjavno jeklo (1.4571/316Ti) delno ponikljano
Procesni priključek	M16 x 1,5

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	funkcija	10 x LED, večbarvno Ločljivost 10 % končne vrednosti
--------	----------	--

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Kontrolnik pretoka


SAM16BBDGNKG/W/US-100

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključek



BN = Barva žil :
 BU = rjavo
 BK = modro
 WH = črn
 WH = belo