


Merilna enota za pretočne senzorje

VS0200/ 30- 60VDC/30- 42VAC

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



1 pritrditev na tirnico



Območje uporabe

Uporaba

Spremljanje pretoka

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

30...42 AC / 30...60 DC

Zakasnitveni čas
pripravljenosti

[s]

30

Število kanalov

1

Izhodi

Električna izvedba

rele

Obremenljivost kontakta

4 A, 250 V AC

Spremljanje funkcije preklopa
pretoka

rele privlači pri pretoku

Programska oprema/programiranje

Poravnava preklopne točke

potenciometer

Izbira tekočine / plini

dršno stikalo

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

0...60

Zaščita

IP 40

Terminali stopnje zaščite

IP 20

Mehanski podatki

Ohišje

ohišje za namestitev DIN tirnice

Mere

[mm]

75 x 55 x 110

Materiali


plastika



Merilna enota za pretočne senzorje

VS0200/ 30- 60VDC/30- 42VAC

Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	funkcija	11 x LED
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
terminali: 16 x ...2,5 mm ²		
Priključek		



- 1: Relais Spremljanje pretoka
Barva žil :
- BN = rjavo
BU = modro
BK = črn
WH = belo
GY = sivo