


Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

SFM12AACE1

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Značilnosti izdelka

Procesni priključek	M12 x 1
---------------------	---------

Območje uporabe

Uporaba	Ex okolje cona 1
Temperatura medija [°C]	-25...80
Tlačna trdnost [bar]	5

Tekočine

Uporaba	Ex okolje cona 1
Temperatura medija [°C]	-25...80

Električni podatki

Priključek na nadzorni monitor	VS 0200 Exi
--------------------------------	-------------

Območje merjenja/nastavitve

Tekočine

Nastavitveno območje [cm/s]	0...60
Največja občutljivost [cm/s]	0...20

Natančnost / odstopanja

Temperaturni gradient [K/min]	7
-------------------------------	---

Odzivni časi

Vklopni čas [s]	2...20
-----------------	--------

Tekočine

Vklopni čas [s]	2...20
-----------------	--------

Pogoji okolja

Zaščita	IP 67
---------	-------

Mehanski podatki

Ohišje	Izvedba navoja
Mere [mm]	M12 x 1
Oznaka navoja	M12 x 1
Materiali	PTFE
Material v stiku z medijem	PTFE
Procesni priključek	M12 x 1

SF0703



Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

SFM12AACE1

Opombe


Embalažna enota

1 Kosov

Električni priključek

Kabel: 2 m, TPE-S; Največja dolžina kabla: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Priključek



	Barva žil :
BN =	rjavo
BU =	modro
BK =	črn
WH =	belo
GY =	sivo