


Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

SFR14AAE1

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Značilnosti izdelka

Procesni priključek	G 1/4 zunanji navoj
---------------------	---------------------

Območje uporabe

Uporaba	Ex okolje cona 1
Temperatura medija [°C]	-25...80
Tlačna trdnost [bar]	5

Tekočine

Uporaba	Ex okolje cona 1
Temperatura medija [°C]	-25...80

Električni podatki

Priključek na nadzorni monitor	VS 0200 Exi
--------------------------------	-------------

Območje merjenja/nastavitve

Tekočine

Nastavitveno območje [cm/s]	0...60
Največja občutljivost [cm/s]	0...20

Natančnost / odstopanja

Temperaturni gradient [K/min]	7
-------------------------------	---

Odzivni časi

Vklopni čas [s]	2...20
-----------------	--------

Tekočine

Vklopni čas [s]	2...20
-----------------	--------

Pogoji okolja

Zaščita	IP 67
---------	-------

Mehanski podatki

Ohišje	Izvedba navoja
Materiali	PTFE
Material v stiku z medijem	PTFE
Procesni priključek	G 1/4 zunanji navoj

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------




Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

SFR14AACE1

Električni priključek

Kabel: 2 m, TPE-S; Največja dolžina kabla: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Priključek



BN =	Barva žil :
BU =	rjavo
BK =	modro
WH =	črn
GY =	belo
	sivo