


## Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

SFR12ABBE1

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



## Značilnosti izdelka

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Procesni priključek | G 1/2 zunanji navoj |
|---------------------|---------------------|

## Območje uporabe

|         |                  |
|---------|------------------|
| Uporaba | Ex okolje cona 1 |
|---------|------------------|

|                    |      |          |
|--------------------|------|----------|
| Temperatura medija | [°C] | -25...80 |
|--------------------|------|----------|

|                |       |    |
|----------------|-------|----|
| Tlačna trdnost | [bar] | 40 |
|----------------|-------|----|

## Tekočine

|         |                  |
|---------|------------------|
| Uporaba | Ex okolje cona 1 |
|---------|------------------|

|                    |      |          |
|--------------------|------|----------|
| Temperatura medija | [°C] | -25...80 |
|--------------------|------|----------|

## Plini

|                    |      |          |
|--------------------|------|----------|
| Temperatura medija | [°C] | -25...80 |
|--------------------|------|----------|

## Električni podatki

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Priključek na nadzorni monitor | VS 0200 Exi |
|--------------------------------|-------------|

## Območje merjenja/nastavitve

## Tekočine

|                      |        |         |
|----------------------|--------|---------|
| Nastavitveno območje | [cm/s] | 3...300 |
|----------------------|--------|---------|

|                       |        |        |
|-----------------------|--------|--------|
| Največja občutljivost | [cm/s] | 3...60 |
|-----------------------|--------|--------|

## Plini

|                      |        |            |
|----------------------|--------|------------|
| Nastavitveno območje | [cm/s] | 200...2000 |
|----------------------|--------|------------|

|                       |        |           |
|-----------------------|--------|-----------|
| Največja občutljivost | [cm/s] | 200...800 |
|-----------------------|--------|-----------|

## Natančnost / odstopanja


|                       |         |    |
|-----------------------|---------|----|
| Temperaturni gradient | [K/min] | 15 |
|-----------------------|---------|----|



## Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

SFR12ABBE1

| Odzivni časi                                 |                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------|
| Vklopni čas [s]                              | 1...10                         |
| Tekočine                                     |                                |
| Vklopni čas [s]                              | 1...10                         |
| Plini                                        |                                |
| Vklopni čas [s]                              | 1...10                         |
| Pogoji okolja                                |                                |
| Zaščita                                      | IP 67                          |
| Mehanski podatki                             |                                |
| Ohišje                                       | Izvedba navoja                 |
| Materiali                                    | nerjavno jeklo (1.4571/316Ti ) |
| Material v stiku z medijem                   | nerjavno jeklo (1.4571/316Ti ) |
| Procesni priključek                          | G 1/2 zunanji navoj            |
| Opombe                                       |                                |
| Embalažna enota                              | 1 Kosov                        |
| Električni priključek                        |                                |
| Kabel: 10 m, TPE-S; 5 x 0,34 mm <sup>2</sup> |                                |
| Priključek                                   |                                |



|      |             |
|------|-------------|
|      | Barva žil : |
| BN = | rjavo       |
| BU = | modro       |
| BK = | črn         |
| WH = | belo        |
| GY = | sivo        |