




Pretočni prenosniki

SID10ADB10OG/



- 1 LED prikazovalnik
- 2 nastavitvena tipka
- 3 Pritezni vrtilni moment 25 Nm



Značilnosti izdelka	
Število vhodov in izhodov	Število analognih izhodov: 1
Procesni priključek	M18 x 1,5 notranji navoj
Območje uporabe	
Mediji	Tekočine
Temperatura medija [°C]	-25...80
Tlačna trdnost [bar]	300
MAWP (za uporabo skladno s CRN) [bar]	208
Tekočine	
Temperatura medija [°C]	-25...80
Električni podatki	
Obratovalna napetost [V]	19...36 DC
Poraba toka [mA]	< 60
Zaščitni razred	III
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s]	10



Pretočni prenosniki

SID10ADB10OG/

Vhodi/izhodi		
Število vhodov in izhodov		Število analognih izhodov: 1
Izhodi		
Skupno število izhodov		1
Izhodni signal		analogni signal
Število analognih izhodov		1
Analogni izhod toka [mA]		4...20
Maks. obremenitev [Ω]		500
Zaščita pred preobremenitvijo		da
Območje merjenja/nastavitve		
Dolžina tipala D [mm]		45
Tekočine		
Nastavitveno območje [cm/s]		3...300
Največja občutljivost [cm/s]		3...100
Natančnost / odstopanja		
Ponovljivost [cm/s]		1...5
Opomba o ponovljivosti		za vodo 5...100 cm/s; 25 °C Tovarniška nastavitve
Temperaturni zdrs [cm/s x 1/K]		0.1; (za vodo 5...100 cm/s; 10...70 °C)
Merilna napaka [% od končne vrednosti]		± 2...± 10
Odzivni časi		
Vklopni čas [s]		1...10
Tekočine		
Vklopni čas [s]		1...10
Pogoji okolja		
Temperatura okolice [°C]		-25...80
Skladiščna temperatura [°C]		-25...100
Zaščita		IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
EMC		DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-6-3
Odpornost na šoke		DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Odpornost proti vibracijam		DIN EN 60068-2-6 20 g (55...2000 Hz)
MTTF [Let]		259
Mehanski podatki		
Teža [g]		230
Mere [mm]		M18 x 1,5
Oznaka navoja		M18 x 1,5
Materiali		nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); nerjavno jeklo (1.4301 / 304); PC; PBT-GF20; EPDM/X
Material v stiku z medijem		nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); O-obroč: FKM 80 Shore A
Procesni priključek		M18 x 1,5 notranji navoj



Pretočni prenosniki

SID10ADB10OG/

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	funkcija	10 x LED, tri barve
--------	----------	---------------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključek

