


Kontrolnik pretoka

KIT, SI0508 W/ E40107



Značilnosti izdelka

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih izhodov: 1
Procesni priključek	M18 x 1,5 notranji navoj

Območje uporabe

Mediji	Tekočine; Plini
Temperatura medija [°C]	-25...80
Tlačna trdnost [bar]	30

Tekočine

Temperatura medija [°C]	-25...80
-------------------------	----------

Plini

Temperatura medija [°C]	-25...80
-------------------------	----------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	20...36 DC; (skladno z EN 50178 SELV/PELV ; v zvezi z UL: "limited voltage" z zaščito prekomernega toka v skladu z UL508)
Poraba toka [mA]	< 80



Kontrolnik pretoka

KIT, SI0508 W/ E40107

Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s]		10; (optično signalizirano)
Vhodi/izhodi		
Število vhodov in izhodov		Število digitalnih izhodov: 1
Izhodi		
Skupno število izhodov		1
Izhodni signal		preklopni signal
Električna izvedba		PNP
Število digitalnih izhodov		1
Funkcija izhoda		vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]		2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]		400
Zaščita pred kratkim stikom		da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo		da
Območje merjenja/nastavitve		
Dolžina tipala D [mm]		45
Tekočine		
Nastavitveno območje [cm/s]		3...300
Največja občutljivost [cm/s]		3...60
Plini		
Nastavitveno območje [cm/s]		200...3000
Največja občutljivost [cm/s]		200...800
Odzivni časi		
Vklopni čas [s]		1...10
Tekočine		
Vklopni čas [s]		1...10
Plini		
Vklopni čas [s]		1...10
Programska oprema/programiranje		
Poravnava preklopne točke		+/- tipka
Pogoji okolja		
Temperatura okolice [°C]		-25...80
Zaščita		IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
Odpornost na šoke	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Odpornost proti vibracijam	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)
Mehanski podatki		
Teža [g]		326,586



Kontrolnik pretoka

KIT, SI0508 W/ E40107

Mere	[mm]	M18 x 1,5
Oznaka navoja		M18 x 1,5
Materiali		PBT-GF20
Material v stiku z medijem		nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); O-obroč: FKM 80 Shore A
Procesni priključek		M18 x 1,5 notranji navoj

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	funkcija	10 x LED, tri barve
--------	----------	---------------------

Pribor

V sklopu dobave	Adapter: 1 x 1/2-14NPT, E40107
-----------------	--------------------------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključek

