


Monitor pretoka zraka

SLG23CEEAKOA/PH

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Značilnosti izdelka

Število vhodov in izhodov	Število relejnih izhodov: 1
Procesni priključek	Ø 23 mm

Območje uporabe

Tlačna trdnost [bar]	1
----------------------	---

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	80...250 AC / 90...250 DC
Odpornost na napačno polarnost	ne

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število relejnih izhodov: 1
---------------------------	-----------------------------

Izhodi

Izhodni signal	preklopni signal
Število relejnih izhodov	1
Obremenljivost kontakta	3 A (30 V DC / 250 V AC)
Spremljanje funkcije preklopa pretoka	rele privlači pri pretoku
Dokaz kratkega stika	ne
Zaščita pred preobremenitvijo	ne

Območje merjenja/nastavitve

Plini	
Nastavitveno območje [cm/s]	100...1000
Največja občutljivost [cm/s]	100...400



Monitor pretoka zraka

SLG23CEEAKOA/PH

Natančnost / odstopanja		
Temperaturni gradient	[K/min]	5
Odzivni časi		
Vklopni čas	[s]	3...60
Plini		
Vklopni čas	[s]	3...60
Programska oprema/programiranje		
Poravnava preklopne točke		potenciometer
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-15...50
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka	[%]	90
Zaščita		IP 65
Mehanski podatki		
Teža	[g]	201
Mere	[mm]	Ø 23
Materiali		ohišje: PBT; površina senzorja: titan
Material v stiku z medijem		PBT; titan
Procesni priključek		Ø 23 mm
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	funkcija	1 x LED, rdeče
	funkcija	1 x LED, zeleno
Električni priključek		
Potrebna zaščita		miniaturna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1; ≤ 5 A; hitro ukrepanje
Pribor		
V sklopu dobave		Pritrdilna objemka: 1, E40048
		izvijač
Opombe		
Opombe		Priporočilo Preverite varno delovanje enote po kratkem stiku.
Embalažna enota		1 Kosov




Monitor pretoka zraka

SLG23CEEAKOA/PH

Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC

Priključek



Napotek miniatura varovalka skladno z IEC60127-2 list 1 ≤ 5 A hitro ukrepanje

Barva žil :

BN =	rjavo
BU =	modro
BK =	črn
WH =	belo