


Monitor pretoka zraka

SLG23XEE40KG/2M



Značilnosti izdelka

Število vhodov in izhodov	Število analognih izhodov: 1
Procesni priključek	Ø 23 mm

Območje uporabe

Temperatura medija	[°C]	20...40
Tlačna trdnost	[bar]	1

Električni podatki

Toleranca obratovalne napetosti	[%]	-10...10
Obratovalna napetost	[V]	24 DC
Poraba toka	[mA]	< 35
Min. upor izolacije	[MΩ]	100; (500 V DC)
Zakasnitveni čas pripravljenosti	[s]	90

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število analognih izhodov: 1
---------------------------	------------------------------

Izhodi

Skupno število izhodov	1
Izhodni signal	analogni signal
Število analognih izhodov	1
Analogni izhod napetosti [V]	0...10

Območje merjenja/nastavitve

Območje pretoka	[cm/s]	200...3000
Opomba o območju pretoka		= 1...10 V

Natančnost / odstopanja

Temperaturni gradient	[K/min]	1
-----------------------	---------	---


SL5204



Monitor pretoka zraka

SLG23XEE40KG/2M

Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-10...40
Skladiščna temperatura	[°C]	-25...85
Zaščita		IP 65
Dovoljenja/preverjanja		
MTTF	[Let]	727
Mehanski podatki		
Teža	[g]	195
Mere	[mm]	Ø 23 / L = 142
Materiali		ohišje: PBT; površina senzorja: titan
Material v stiku z medijem		PBT; titan
Procesni priključek		Ø 23 mm
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	obratovanje	LED, zeleno
Pribor		
V sklopu dobave		Pritrdilna objemka: 1, E40048
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
Kabel: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm ² , PVC		
Priključek		



	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
WH =	belo