


## Merilna enota za pretočne senzorje

VS0200/230VAC

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



1 pritrditev na tirnico

## Območje uporabe

Uporaba

Spremljanje pretoka; Nadzor temperature

## Električni podatki

|                                  |      |          |
|----------------------------------|------|----------|
| Toleranca obratovalne napetosti  | [%]  | -10...10 |
| Obratovalna napetost             | [V]  | < 230 AC |
| Maks. poraba moči                | [VA] | 3        |
| Zakasnitveni čas pripravljenosti | [s]  | 30       |
| Število kanalov                  |      | 1        |

## Izhodi

|                                           |                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Električna izvedba                        | rele                                       |
| Obremenljivost kontakta                   | 4 A, 250 V AC                              |
| Spremljanje funkcije preklopa pretoka     | rele privlači pri pretoku                  |
| Spremljanje funkcije preklopa temperature | rele privlači pri prekoračitvi temperature |

## Programska oprema/programiranje

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Poravnava preklopne točke                     | potenciometer |
| Izbira tekočine / plini                       | drsno stikalo |
| Nastavitev preklopne točke                    | potenciometer |
| Temperaturno območje                          | [°C] -20...40 |
| Reproduktibilnost nastavljene preklopne točke | [K] 4         |

## Pogoji okolja

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Temperatura okolice       | [°C] 0...60 |
| Zaščita                   | IP 40       |
| Terminali stopnje zaščite | IP 20       |



## Merilna enota za pretočne senzorje

VS0200/230VAC

## Mehanski podatki

|           |                                  |               |
|-----------|----------------------------------|---------------|
| Ohišje    | ohišje za namestitve DIN tirnice |               |
| Mere      | [mm]                             | 75 x 55 x 110 |
| Materiali | plastika                         |               |

## Prikazi/upravljalni elementi

|        |                 |            |
|--------|-----------------|------------|
| Prikaz | funkcija        | 11 x LED   |
|        | stikalno stanje | LED, rdeče |


## Opombe

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Embalažna enota | 1 Kosov |
|-----------------|---------|

## Električni priključek

terminali: 16 x ...2,5 mm<sup>2</sup>

## Priključek



- 1: Relais Nadzor temperature  
 2: Relais Spremljanje pretoka  
 Barva žil :

BN = rjavo  
 BU = modro  
 BK = črn  
 WH = belo  
 GY = sivo