

Merilna enota za pretočne senzorje

VS0200/110VAC/EX

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



1 pritrditev na tirnico

Območje uporabe

Uporaba	Spremljanje pretoka; Nadzor napeljave
---------	---------------------------------------

Električni podatki

Toleranca obratovalne napetosti	[%]	-10...10
Obratovalna napetost	[V]	< 110 AC
Maks. poraba moči	[VA]	2
Zakasnitveni čas pripravljenosti	[s]	30

Izhodi

Električna izvedba	rele
Obremenljivost kontakta	4 A, 250 V AC / cos phi > 07
Spremljanje funkcije preklopa pretoka	rele privlači pri pretoku
Spremljanje prekinitve žice za funkcijo preklopa	rele izpada pri pretrgu žice

Programska oprema/programiranje

Poravnava preklapne točke	potenciometer
Izbira tekočine / plini	drsko stikalo

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-20...60
Zaščita		IP 40
Terminali stopnje zaščite		IP 20

Dovoljenja/preverjanja


Odobritev	PTB Ex-94.C.2030X
-----------	-------------------

Varnostne karakteristike

Oznaka	po vrsti zaščite vžiga varnost sama po sebi
--------	---

VS0200/110VAC/EX

Priključek



- 1: Relais Spremljanje pretoka
2: Relais Nadzor napeljave
- Barva žil :
- | | |
|------|-------|
| BN = | rjavo |
| BU = | modro |
| BK = | črn |
| WH = | belo |
| GY = | sivo |