

Merilna enota za pretočne senzorje

VS0200/200VAC

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: SN0150

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



1 pritrditev na tirnico



Območje uporabe

Uporaba	Spremljanje pretoka
---------	---------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 200 AC
Maks. poraba moči [VA]	3
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s]	30
Število kanalov	1

Izhodi

Električna izvedba	rele
Obremenljivost kontakta	4 A, 250 V AC
Spremljanje funkcije preklopa pretoka	rele privlači pri pretoku

Programska oprema/programiranje

Poravnava preklonke točke	potenciometer
---------------------------	---------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	0...60
Zaščita	IP 40
Terminali stopnje zaščite	IP 20

Mehanski podatki

Ohišje	ohišje za namestitev DIN tirnice
Mere [mm]	75 x 55 x 110



Merilna enota za pretočne senzorje

VS0200/200VAC

Materiali	plastika
-----------	----------

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	funkcija	11 x LED
--------	----------	----------


Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

terminali: 16 x ...2,5 mm²

Priključek



1: Relais Spremljanje pretoka

Barva žil :

BN = rjavo
 BU = modro
 BK = črn
 WH = belo
 GY = sivo