

Merilna enota za pretočne senzorje

VS0200/ 24VDC/230VAC

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: SN0150

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



1 pritrditev na tirnico



Območje uporabe

Uporaba

Spremljanje pretoka; zakasnitev izklopa v trenutku vklopa

Električni podatki

Toleranca obratovalne napetosti [%]

-10...10

Obratovalna napetost [V]

< 230 AC / 24 DC

Poraba toka [mA]

60

Maks. poraba moči [VA]

3

Zakasnitveni čas pripravljenosti [s]

0...40

Število kanalov

1

Izhodi

Električna izvedba

rele

Obremenljivost kontakta

4 A, 250 V AC

Spremljanje funkcije preklopa pretoka

rele je pri pretoku in vklopljenem timeru pritegnjen

Programska oprema/programiranje

Poravnava preklopne točke

potenciometer

Izbira tekočine / plini

dršno stikalo

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]

0...60

Zaščita


IP 40



Merilna enota za pretočne senzorje

VS0200/ 24VDC/230VAC

Terminali stopnje zaščite	IP 20	
Mehanski podatki		
Ohišje	ohišje za namestitev DIN tirnice	
Mere [mm]	75 x 55 x 110	
Materiali	plastika	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	funkcija	11 x LED
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek		
terminali: 16 x ...2,5 mm²		
Priključek		



1: Relais Spremljanje pretoka
Barva žil :

BN = rjavo
BU = modro
BK = črn
WH = belo
GY = sivo