

Merilna enota za pretočne senzorje

VS0200/ 24VDC

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: SR0150

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



1 pritrditev na tirnico



Območje uporabe

Uporaba	Spremljanje pretoka
---------	---------------------

Električni podatki

Toleranca obratovalne napetosti [%]	-10...10
Obratovalna napetost [V]	24 DC
Poraba toka [mA]	60
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s]	30
Število kanalov	1

Izhodi

Električna izvedba	rele
Obremenljivost kontakta	4 A, 250 V AC
Spremljanje funkcije preklopa pretoka	rele privlači pri pretoku

Programska oprema/programiranje

Poravnava prekladne točke	potenciometer
Izbira tekočine / plini	drsno stikalo

Pogoji okolja


Temperatura okolice [°C]	0...60
Zaščita	IP 40
Terminali stopnje zaščite	IP 20



Merilna enota za pretočne senzorje

VS0200/ 24VDC

Mehanski podatki		
Ohišje	ohišje za namestitev DIN tirnice	
Mere	[mm]	75 x 55 x 110
Materiali	plastika	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	funkcija	11 x LED
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek		
terminali: 16 x ...2,5 mm²		
Priključek		



- 1: Relais Spremljanje pretoka
Barva žil :
- BN = rjavo
BU = modro
BK = črn
WH = belo
GY = sivo