


## Merilna enota za pretočne senzorje

VS0200 TYP VR31D -25 bis +60G

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: SR0126

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



1 pritrditev na tirnico



## Območje uporabe

Uporaba

Spremljanje pretoka; Nadzor napeljave

## Električni podatki

|                                  |      |          |
|----------------------------------|------|----------|
| Toleranca obratovalne napetosti  | [%]  | -20...20 |
| Obratovalna napetost             | [V]  | 24 DC    |
| Poraba toka                      | [mA] | 70       |
| Zakasnitveni čas pripravljenosti | [s]  | 30       |
| Število kanalov                  |      | 1        |

## Izhodi

|                                                  |                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------|
| Električna izvedba                               | rele                         |
| Obremenljivost kontakta                          | 4 A, 250 V AC                |
| Spremljanje funkcije preklopa pretoka            | rele privlači pri pretoku    |
| Spremljanje prekinitve žice za funkcijo preklopa | rele izpada pri pretrgu žice |

## Odzivni časi

|             |     |      |
|-------------|-----|------|
| Vklopni čas | [s] | < 10 |
|-------------|-----|------|

## Programska oprema/programiranje


|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Poravnava preklopne točke | potenciometer |
| Izbira tekočine / plini   | dršno stikalo |



## Merilna enota za pretočne senzorje

VS0200 TYP VR31D -25 bis +60G

| Pogoji okolja                          |                 |                                  |
|----------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| Temperatura okolice                    | [°C]            | -25...60                         |
| Zaščita                                |                 | IP 40                            |
| Terminali stopnje zaščite              |                 | IP 20                            |
| Mehanski podatki                       |                 |                                  |
| Ohišje                                 |                 | ohišje za namestitev DIN tirnice |
| Mere                                   | [mm]            | 75 x 55 x 110                    |
| Materiali                              |                 | plastika                         |
| Prikazi/upravljalni elementi           |                 |                                  |
| Prikaz                                 | funkcija        | 11 x LED                         |
|                                        | stikalno stanje | LED, rdeče                       |
| Opombe                                 |                 |                                  |
| Embalažna enota                        |                 | 1 Kosov                          |
| Električni priključek                  |                 |                                  |
| terminali: 16 x ...2,5 mm <sup>2</sup> |                 |                                  |
| Priključek                             |                 |                                  |



- 1: Relais Nadzor napeljave  
 2: Relais Spremljanje pretoka  
 Barva žil :  
 BN = rjavo  
 BU = modro  
 BK = črn  
 WH = belo  
 GY = sivo