






Kontrolnik pretoka

SCG15ABBFPKG/US-100-IPF

Izhodi		
Skupno število izhodov		1
Izhodni signal		preklopni signal
Električna izvedba		PNP
Število digitalnih izhodov		1
Funkcija izhoda		vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	400
Zaščita pred kratkim stikom		da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo		da
Območje merjenja/nastavitve		
Nastavitveno območje	[cm/s]	3...300
Največja občutljivost	[cm/s]	3...60
Natančnost / odstopanja		
Temperaturni gradient	[K/min]	15
Odzivni časi		
Vklopni čas	[s]	1...10
Programska oprema/programiranje		
Poravnava preklopne točke		potenciometer
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-20...30
Zaščita		IP 67
Mehanski podatki		
Mere	[mm]	72 x 41 x 83
Materiali		PBT-GF20
Material v stiku z medijem		nerjavno jeklo (1.4571/316Ti)
Procesni priključek		Varivent DN25
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	funkcija	11 x LED
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A		



Kontrolnik pretoka

SCG15ABBFPKG/US-100-IPF

Priključek

