


Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: ST0507

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Značilnosti izdelka

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih izhodov: 1
---------------------------	-------------------------------

Območje uporabe

Uporaba		sterilno področje
Temperatura medija	[°C]	-25...95
Tlačna trdnost	[bar]	30

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	20...36 DC
Poraba toka	[mA]	< 45
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Zakasnitveni čas pripravljenosti	[s]	< 20

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih izhodov: 1
---------------------------	-------------------------------



Kontrolnik pretoka

SCG15ABBFPKG/6m

Izhodi		
Skupno število izhodov		1
Izhodni signal		preklopni signal
Električna izvedba		PNP
Število digitalnih izhodov		1
Funkcija izhoda		vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	400
Zaščita pred kratkim stikom		da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo		da
Območje merjenja/nastavitve		
Nastavitveno območje	[cm/s]	3...300
Največja občutljivost	[cm/s]	3...60
Natančnost / odstopanja		
Temperaturni gradient	[K/min]	15
Odzivni časi		
Vklopni čas	[s]	1...10
Programska oprema/programiranje		
Poravnava preklopne točke		potenciometer
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-20...30
Zaščita		IP 67
Mehanski podatki		
Mere	[mm]	60 x 41 x 82
Materiali		PBT-GF20
Material v stiku z medijem		nerjavno jeklo (1.4571/316Ti)
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	funkcija	11 x LED
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov

ST0534





Kontrolnik pretoka

SCG15ABBFPKG/6m

Električni priključek

Kabel: 6 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Priključek



BN =	Barva žil :
BU =	rjavo
BK =	modro
	črn