


Kontrolnik pretoka

SCE18ADBFPKG/US-100-IPF

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: SI5010 + E40104

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Značilnosti izdelka

Število vhodov in izhodov

Število digitalnih izhodov: 1

Procesni priključek

T-kos QL 18 / ST DIN 2353

Območje uporabe

Uporaba

območje visokega tlaka

Mediji

Tekočine

Temperatura medija

[°C]

10...50

Tlačna trdnost

[bar]

300

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

20...36 DC

Poraba toka

[mA]

< 45

Zaščita pred obratno polarnostjo

da

Zakasnitveni čas pripravljenosti

[s]

< 20

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov

Število digitalnih izhodov: 1

Izhodi

Skupno število izhodov

1

Izhodni signal

preklopni signal



Kontrolnik pretoka

SCE18ADBFPKG/US-100-IPF

Električna izvedba	PNP
Število digitalnih izhodov	1
Funkcija izhoda	vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	400
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje merjenja/nastavitve

Nastavitveno območje [cm/s]	100...500
-----------------------------	-----------

Natančnost / odstopanja

Temperaturni gradient [K/min]	300
-------------------------------	-----

Odzivni časi

Vklopni čas [s]	1...2
-----------------	-------

Programska oprema/programiranje

Poravnava preklopne točke	potenciometer
---------------------------	---------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	10...60
Zaščita	IP 67

Mehanski podatki

Mere [mm]	60 x 41 x 101
Materiali	PBT-GF20
Material v stiku z medijem	nerjavno jeklo (1.4571/316Ti)
Procesni priključek	T-kos QL 18 / ST DIN 2353

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	funkcija	11 x LED
--------	----------	----------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



ST0561



Kontrolnik pretoka

SCE18ADBFPKG/US-100-IPF

Priključek

