


Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

STM12AAC/US-100-H

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Značilnosti izdelka

Procesni priključek	M12 x 1
---------------------	---------

Območje uporabe

Mediji	Tekočine; agresivni mediji
Temperatura medija [°C]	-25...80
Tlačna trdnost [bar]	5

Tekočine

Temperatura medija [°C]	-25...80
-------------------------	----------

Električni podatki

Priključek na nadzorni monitor	VS 0100
--------------------------------	---------

Območje merjenja/nastavitve

Tekočine

Nastavitveno območje [cm/s]	3...300
Največja občutljivost [cm/s]	3...60

Natančnost / odstopanja

Temperaturni gradient [K/min]	7
-------------------------------	---

Odzivni časi

Vklopni čas [s]	2...20
-----------------	--------

Tekočine

Vklopni čas [s]	2...20
-----------------	--------

Pogoji okolja

Zaščita	IP 67
---------	-------

Mehanski podatki

Ohišje	Izvedba navoja
Mere [mm]	M12 x 1
Oznaka navoja	M12 x 1
Materiali	PTFE
Procesni priključek	M12 x 1

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

ST1404



Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto


STM12AAC/US-100-H

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Največja dolžina kabla: 100 m



Priključek



BK =	Barva žil :
BN =	črn
BU =	rjavo
WH =	modro
	belo