


Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

STM12ABBE1/30m

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Značilnosti izdelka

Procesni priključek	M12 x 1
---------------------	---------

Območje uporabe

Uporaba	Ex okolje cona 1
Temperatura medija [°C]	-25...80
Tlačna trdnost [bar]	30

Tekočine

Uporaba	Ex okolje cona 1
Temperatura medija [°C]	-25...80

Plini

Temperatura medija [°C]	-25...80
-------------------------	----------

Električni podatki

Priključek na nadzorni monitor	VS 0100 Ex
--------------------------------	------------

Območje merjenja/nastavitve

Tekočine

Nastavitveno območje [cm/s]	3...300
Največja občutljivost [cm/s]	3...60

Plini

Nastavitveno območje [cm/s]	5...1500
-----------------------------	----------

Natančnost / odstopanja

Temperaturni gradient [K/min]	15
-------------------------------	----

Odzivni časi

Vklopni čas [s]	1...10
-----------------	--------

Tekočine

Vklopni čas [s]	1...10
-----------------	--------

Plini

Vklopni čas [s]	1...10
-----------------	--------

Pogoji okolja

Zaščita	IP 67
---------	-------

Mehanski podatki

Ohišje	Izvedba navoja
--------	----------------

ST1214



Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

STM12ABBE1/30m

Mere	[mm]	M12 x 1 / L = 43
Oznaka navoja		M12 x 1
Materiali		nerjavno jeklo (1.4571/316Ti)
Procesni priključek		M12 x 1


Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 30 m; 4 x 0,25 mm²

Priključek



BN =
GN =
WH =
YE =

Barva žil :
rjavo
zeleno
belo
rumeno