

STM12ZBB/S001

[illegible]

Procesni priključek	M12 x 1,75
---------------------	------------

Uporaba	območje visoke temperature
---------	----------------------------

Tekočine

Plini

Temperatura medija	[°C]	0...100
--------------------	------	---------

Priključek na nadzorni monitor	VS 0100
--------------------------------	---------

Tekočine

Najveća občutljivost	[cm/s]	200...800
----------------------	--------	-----------


Temperaturni gradient	[K/min]	15
-----------------------	---------	----



Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

STM12ZBB/S001

Odzivni časi	
Vklopni čas [s]	1...10
Tekočine	
Vklopni čas [s]	1...10
Plini	
Vklopni čas [s]	1...10
Pogoji okolja	
Zaščita	IP 67
Mehanski podatki	
Ohišje	Izvedba navoja
Mere [mm]	M12 x 1,75
Oznaka navoja	M12 x 1,75
Materiali	nerjavno jeklo (1.4571/316Ti)
Procesni priključek	M12 x 1,75
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov
Električni priključek	
Kabel: 2 m, PUR; Največja dolžina kabla: 100 m; 4 x 0,25 mm ²	
Priključek	



Barva žil :

BN = rjavo
 GN = zeleno
 WH = belo
 YE = rumeno