




Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

STR14AAC

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: ST2404

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Značilnosti izdelka

Procesni priključek	G 1/4 zunanji navoj
---------------------	---------------------

Območje uporabe

Mediji	Tekočine; agresivni mediji
Temperatura medija [°C]	-25...80
Tlačna trdnost [bar]	5

Tekočine

Temperatura medija [°C]	-25...80
-------------------------	----------

Električni podatki

Priključek na nadzorni monitor	VS 0100
--------------------------------	---------

Območje merjenja/nastavitve

Tekočine

Nastavitveno območje [cm/s]	3...300
Največja občutljivost [cm/s]	3...60

Natančnost / odstopanja

Temperaturni gradient [K/min]	7
-------------------------------	---

Odzivni časi

Vklopni čas [s]	2...20
-----------------	--------

Tekočine

Vklopni čas [s]	2...20
-----------------	--------

Pogoji okolja

Zaščita	IP 67
---------	-------

Mehanski podatki

Ohišje	Izvedba navoja
Materiali	PTFE
Procesni priključek	G 1/4 zunanji navoj

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

ST2400




Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

STR14AAC

Električni priključek

Kabel: 2 m, Silflex-PUR; Največja dolžina kabla: 100 m; 4 x 0,5 mm²

Priključek



BK =	Barva žil :
BN =	črn
BU =	rjavo
WH =	modro
	belo