


Kontrolnik pretoka

SCR14ABAFPKG/US-100-IPF

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: SI5000 + E40099

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Značilnosti izdelka

Število vhodov in izhodov

Število digitalnih izhodov: 1

Procesni priključek

G 1/4 zunanji navoj

Območje uporabe

Mediji

Tekočine

Temperatura medija [°C]

-25...80

Tlačna trdnost [bar]

30

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]

20...36 DC

Poraba toka [mA]

< 45

Zaščita pred obratno polarnostjo

da

Zakasnitveni čas pripravljenosti [s]

< 20

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov

Število digitalnih izhodov: 1

Izhodi

Skupno število izhodov

1

Izhodni signal

preklopni signal

Električna izvedba

PNP



Kontrolnik pretoka

SCR14ABAFPKG/US-100-IPF

Število digitalnih izhodov	1
Funkcija izhoda	vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	400
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje merjenja/nastavitve

Nastavitveno območje [cm/s]	3...300
Največja občutljivost [cm/s]	3...60

Natančnost / odstopanja

Temperaturni gradient [K/min]	15
-------------------------------	----

Odzivni časi

Vklopni čas [s]	1...10
-----------------	--------

Programska oprema/programiranje

Poravnava preklopne točke	potenciometer
---------------------------	---------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-20...80
Zaščita	IP 67

Mehanski podatki

Materiali	PBT-GF20
Material v stiku z medijem	nerjavno jeklo (1.4305 / 303)
Procesni priključek	G 1/4 zunanji navoj

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	funkcija	11 x LED
--------	----------	----------

Pribor

V sklopu dobave	tesnila: 2 x AMF 30 izvijač
-----------------	--------------------------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A





ST2604



Kontrolnik pretoka

SCR14ABAFPKG/US-100-IPF

Priključek



BN = Barva žil :
BU = rjavo
BK = modro
črn