

## Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

STR14ABBE1/10m

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



## Značilnosti izdelka

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Procesni priključek | G 1/4 zunanji navoj |
|---------------------|---------------------|

## Območje uporabe

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Uporaba                 | Ex okolje cona 1 |
| Temperatura medija [°C] | -25...80         |
| Tlačna trdnost [bar]    | 30               |

## Tekočine

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Uporaba                 | Ex okolje cona 1 |
| Temperatura medija [°C] | -25...80         |

## Plini

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Temperatura medija [°C] | -25...80 |
|-------------------------|----------|

## Električni podatki

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Priključek na nadzorni monitor | VS 0100 Ex |
|--------------------------------|------------|

## Območje merjenja/nastavitve

## Tekočine

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Nastavitveno območje [cm/s]  | 3...300 |
| Največja občutljivost [cm/s] | 3...60  |

## Plini

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Nastavitveno območje [cm/s] | 5...1500 |
|-----------------------------|----------|

## Natančnost / odstopanja

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Temperaturni gradient [K/min] | 15 |
|-------------------------------|----|

## Odzivni časi

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Vklopni čas [s] | 1...10 |
|-----------------|--------|

## Tekočine

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Vklopni čas [s] | 1...10 |
|-----------------|--------|

## Plini

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Vklopni čas [s] | 1...10 |
|-----------------|--------|

## Pogoji okolja

|         |       |
|---------|-------|
| Zaščita | IP 67 |
|---------|-------|

## Mehanski podatki

|        |                |
|--------|----------------|
| Ohišje | Izvedba navoja |
|--------|----------------|

# ST2212



## Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

STR14ABBE1/10m

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Materiali           | nerjavno jeklo (1.4571/316Ti ) |
| Procesni priključek | G 1/4 zunanji navoj            |


### Opombe

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Embalažna enota | 1 Kosov |
|-----------------|---------|

### Električni priključek

Kabel: 10 m, Silflex-PUR; Največja dolžina kabla: 100 m; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Priključek



|      |             |
|------|-------------|
|      | Barva žil : |
| BN = | rjavo       |
| GN = | zeleno      |
| WH = | belo        |
| YE = | rumeno      |