


Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

**Značilnosti izdelka**

Procesni priključek	G 1/2 zunanji navoj
---------------------	---------------------

Območje uporabe

Mediji	Tekočine
Tlačna trdnost [bar]	30

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	26,5...31,6 DC
Poraba toka [mA]	< 45
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s]	< 20

Izhodi

Električna izvedba	AS-i
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje merjenja/nastavitve

Nastavitveno območje [cm/s]	3...300
Največja občutljivost [cm/s]	3...60

Natančnost / odstopanja

Temperaturni gradient [K/min]	15
-------------------------------	----



Kontrolnik pretoka

SCR12ABAASI /US-100

Odzivni časi		
Vklopni čas	[s]	1...10
Programska oprema/programiranje		
Poravnava preklopne točke		potenciometer
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-20...80
Zaščita		IP 67
Karakteristike AS-i		
V/I-konfiguracija AS-i	[hex]	1
AS-i ID kode	[hex]	1
Mehanski podatki		
Materiali		PBT-GF20
Material v stiku z medijem		nerjavno jeklo (1.4305 / 303)
Procesni priključek		G 1/2 zunanji navoj
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	funkcija	11 x LED
Pribor		
V sklopu dobave		tesnila: 2 x AMF 30 izvijač
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključek

