


Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

STR12ABBE1/6M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Značilnosti izdelka

Procesni priključek	G 1/2 zunanji navoj
---------------------	---------------------

Območje uporabe

Uporaba	Ex okolje cona 1
Temperatura medija [°C]	-25...80
Tlačna trdnost [bar]	30

Tekočine

Uporaba	Ex okolje cona 1
Temperatura medija [°C]	-25...80

Plini

Temperatura medija [°C]	-25...80
-------------------------	----------

Električni podatki

Priključek na nadzorni monitor	VS 0100 Ex
--------------------------------	------------

Območje merjenja/nastavitve

Tekočine		
Nastavitveno območje [cm/s]		3...300
Največja občutljivost [cm/s]		3...60
Plini		
Nastavitveno območje [cm/s]		200...2000
Največja občutljivost [cm/s]		100...800

Natančnost / odstopanja

Temperaturni gradient [K/min]	15
-------------------------------	----



Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

STR12ABBE1/6M

Odzivni časi	
Vklopni čas [s]	1...10
Tekočine	
Vklopni čas [s]	1...10
Plini	
Vklopni čas [s]	1...10
Pogoji okolja	
Zaščita	IP 67
Mehanski podatki	
Ohišje	Izvedba navoja
Materiali	nerjavno jeklo (1.4571/316Ti)
Procesni priključek	G 1/2 zunanji navoj
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov
Električni priključek	
Kabel: 6 m, PUR; 4 x 0,34 mm ²	
Priključek	



BN =	Barva žil :
GN =	rjavo
WH =	zeleno
YE =	belo
	rumeno