

Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

STR12ABBE1/20m

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Značilnosti izdelka

Procesni priključek	G 1/2 zunanji navoj
---------------------	---------------------

Območje uporabe

Uporaba	Ex okolje cona 1
---------	------------------

Temperatura medija	[°C]	-25...80
--------------------	------	----------

Tlačna trdnost	[bar]	30
----------------	-------	----

Tekočine

Uporaba	Ex okolje cona 1
---------	------------------

Temperatura medija	[°C]	-25...80
--------------------	------	----------

Plini

Temperatura medija	[°C]	-25...80
--------------------	------	----------

Električni podatki

Priključek na nadzorni monitor	VS 0100 Ex
--------------------------------	------------

Območje merjenja/nastavitve

Tekočine

Nastavitveno območje	[cm/s]	3...300
----------------------	--------	---------

Največja občutljivost	[cm/s]	3...60
-----------------------	--------	--------

Plini

Nastavitveno območje	[cm/s]	200...2000
----------------------	--------	------------

Največja občutljivost	[cm/s]	100...800
-----------------------	--------	-----------

Natančnost / odstopanja

Temperaturni gradient	[K/min]	15
-----------------------	---------	----



Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

STR12ABBE1/20m

Odzivni časi	
Vklopni čas [s]	1...10
Tekočine	
Vklopni čas [s]	1...10
Plini	
Vklopni čas [s]	1...10
Pogoji okolja	
Zaščita	IP 67
Mehanski podatki	
Ohišje	Izvedba navoja
Materiali	nerjavno jeklo (1.4571/316Ti)
Procesni priključek	G 1/2 zunanji navoj
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov
Električni priključek	
Kabel: 20 m, PUR; 4 x 0,34 mm ²	
Priključek	



	Barva žil :
BN =	rjavo
GN =	zeleno
WH =	belo
YE =	rumeno