



Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

No scale drawing available

Značilnosti izdelka

Procesni priključek	1/2" NPT
---------------------	----------

Območje uporabe

Uporaba	območje visoke temperature
Mediji	Tekočine; Plini
Tlačna trdnost [bar]	30

Tekočine

Uporaba	območje visoke temperature
Temperatura medija [°C]	0...120

Plini

Temperatura medija [°C]	0...100
-------------------------	---------

Električni podatki

Priključek na nadzorni monitor	VS 0100
--------------------------------	---------

Območje merjenja/nastavitve**Tekočine**

Nastavitveno območje [cm/s]	3...300
Največja občutljivost [cm/s]	3...60

Plini

Nastavitveno območje [cm/s]	100...2000
-----------------------------	------------

Natančnost / odstopanja

Temperaturni gradient [K/min]	15
-------------------------------	----

Odzivni časi


Vklopni čas [s]	1...10
-----------------	--------



Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

STN12ZBB/NPT-GEWINDE

Tekočine		
Vklopni čas	[s]	1...10
Plini		
Vklopni čas	[s]	1...10
Pogoji okolja		
Zaščita		IP 67
Mehanski podatki		
Ohišje		Izvedba navoja
Materiali		nerjavno jeklo (1.4571/316Ti)
Procesni priključek		1/2" NPT
Opombe		
Embalážna enota		1 Kosov
Električni priključek		
Kabel: 2 m, Silflex-PUR; Največja dolžina kabla: 100 m; 4 x 0,25 mm ²		
Priključek		



	Barva žil :
BN =	rjavo
GN =	zeleno
WH =	belo
YE =	rumeno