

Merilna enota za pretočne senzorje

VS0200/110VAC

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: SN0150

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



1 pritrditev na tirnico



Območje uporabe

Uporaba	Spremljanje pretoka
---------	---------------------

Električni podatki

Toleranca obratovalne napetosti [%]	-10...10
Obratovalna napetost [V]	< 110 AC
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s]	30
Število kanalov	1

Izhodi

Električna izvedba	rele
Spremljanje funkcije preklopa pretoka	rele privlači pri pretoku

Programska oprema/programiranje

Poravnava preklopne točke	potenciometer
Izbira tekočine / plini	dršno stikalo

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	0...60
Zaščita	IP 40
Terminali stopnje zaščite	IP 20

Mehanski podatki

Ohišje	ohišje za namestitev DIN tirnice
--------	----------------------------------



Merilna enota za pretočne senzorje

VS0200/110VAC

Mere	[mm]	75 x 55 x 110
Materiali		plastika

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	funkcija	11 x LED
--------	----------	----------


Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

terminali: 16 x ...2,5 mm²

Priključek



1:	Relais Spremljanje pretoka
	Barva žil :
BN =	rjavo
BU =	modro
BK =	črn
WH =	belo
GY =	sivo