


Merilna enota za pretočne senzorje

VS0200/110VAC

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: SN0150

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



1 pritrditev na tirnico



Območje uporabe

Uporaba

Spremljanje pretoka; Nadzor temperature

Električni podatki

Toleranca obratovalne napetosti [%]

-10...10

Obratovalna napetost [V]

< 110 AC

Zakasnitveni čas pripravljenosti [s]

30

Število kanalov

1

Izhodi

Skupno število izhodov

2

Električna izvedba

rele

Spremljanje funkcije preklopa pretoka

rele privlači pri pretoku

Spremljanje funkcije preklopa temperature

rele privlači pri prekoračitvi temperature

Programska oprema/programiranje

Poravnava preklopne točke

potenciometer

Izbira tekočine / plini

drsno stikalo

Temperaturno območje [°C]

20...80

Reproduktibilnost nastavljene preklopne točke [K]


4



Merilna enota za pretočne senzorje

VS0200/110VAC

Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	0...60
Zaščita		IP 40
Terminali stopnje zaščite		IP 20
Mehanski podatki		
Ohišje		ohišje za namestitev DIN tirnice
Mere	[mm]	75 x 55 x 110
Materiali		plastika
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	funkcija	11 x LED
	stikalno stanje	LED, rdeče
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
terminali: 16 x ...2,5 mm ²		
Priključek		



- 1: Relais Nadzor temperature
 2: Relais Spremljanje pretoka
 Barva žil :
 BN = rjavo
 BU = modro
 BK = črn
 WH = belo
 GY = sivo