


Merilna enota za pretočne senzorje

VS0100/ 24VDC

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



1 pritrditev na tirnico

Območje uporabe

Uporaba

Spremljanje pretoka

Električni podatki

Toleranca obratovalne
napetosti

[%]

-10...10

Obratovalna napetost

[V]

24 DC

Poraba toka

[mA]

40; (24 V)

Število kanalov

1

Izhodi

Električna izvedba

rele

Spremljanje funkcije preklopa
pretoka

rele privlači pri pretoku

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-20...60

Zaščita

IP 40

Terminali stopnje zaščite

IP 20

Mehanski podatki

Ohišje

ohišje za namestitve DIN tirnice

Mere

[mm]

75 x 55 x 110

Materiali

plastika

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov




Merilna enota za pretočne senzorje

VS0100/ 24VDC

Električni priključek

terminali: 16 x ...2,5 mm²

Priključek



1: Relais Spremljanje pretoka
Barva žil :
BN = rjavo
YE = rumeno
GN = zeleno
WH = belo