


TS2659



Kabelski senzor za temperaturo z navojnim senzorjem

TS-PT100-SCREW-IN M6



Značilnosti izdelka

Merilno območje	-30...180 °C	-22...356 °F
Procesni priključek	povezava z navojem M6 zunanji navoj	

Območje uporabe

Merilni element	1 x Pt 100; (po DIN EN 60751, razred A)
Montaža	kontaktni senzor za trdne snovi

Električni podatki

Zaščitni razred	III
-----------------	-----

Območje merjenja/nastavitve

Merilno območje	-30...180 °C	-22...356 °F
-----------------	--------------	--------------

Natančnost / odstopanja

Natančnost	[K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$
------------	-----	-----------------------------------

Odzivni časi

Reakcijska dinamika T05 / T09	[s]	3 / 8; (po DIN EN 60751)
-------------------------------	-----	--------------------------

Pogoji okolja

Zaščita	IP 67
---------	-------

Dovoljenja/preverjanja

MTTF	[Let]	10377,8
------	-------	---------

Mehanski podatki

Teža	[g]	110,7
Ohišje		navojni senzor
Mere	[mm]	M6
Oznaka navoja		M6
Materiali		nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Procesni priključek		povezava z navojem M6 zunanji navoj

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Kabelski senzor za temperaturo z navojnim senzorjem

TS-PT100-SCREW-IN M6

Električni priključek

Kabel: 2 m, silikon

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključek

