


Adapter za kanal LB

CONDUIT ADPTR, DUAL M12, 3/4"



Območje uporabe

Posebna značilnost

pozlačeni kontakti

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 300 AC/DC

Maks. tokovna obremenitev
na modul/režo

[A]

4

Maks. tokovna obremenitev,
skupna

[A]

4

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-40...70

Mehanski podatki

Teža

[g]

272,155

Materiali

ohišje: PBT-GF20; Tesnilo: NBR

Število vrat v razdelilni
omarici

2

Opombe

Embalažna enota


1 Kosov

Adapter za kanal LB

CONDUIT ADPTR, DUAL M12, 3/4"

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 2 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno



Priključek

