




Ethernetna kamera za premične stroje

O2MXOOKG/E3/GM/180



Značilnosti izdelka		
Kot odprtine	[°]	180 x 130
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	9...30 DC
Poraba električnega toka	[W]	2
Prenapetostna zaščita		da; (do 80 VDC)
Senzor za slike		visokoločljiva 1/3" CMOS navojna zaslonka, 1280H x 960V
Izhodi		
Video izhod		PAL: 720p SDR: 60 fps, 960p SDR: 45 fps, 720p HDR: 56 fps, 960p HDR: 43 fps
Območje zaznavanja		
Kot odprtine	[°]	180 x 130
Vmesniki		
Število ethernetnih vmesnikov		1
Zapisnik		DHCPv4; static IPv4



Ethernetna kamera za premične stroje

O2MXOOKG/E3/GM/180

Opomba o protokolu

RTP (MJPEG RFC2435 and
h.264 RFC6184) over UDP

ISO17215-2014

IEEE1722 (AVB)

ARP

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]

-40...85

Skladiščna temperatura [°C]

40...125

Zaščita

IP 67; IP 69K

Kemični medij

DIN12116

odpornost na kislino razreda 2-3

Dovoljenja/preverjanja

EMC

DIN EN 61000-6-4

industrijsko okolje

DIN EN 61000-6-2

industrijsko okolje

Preizkus s pršenjem soli

IEC 60068-2-52

Mehanski podatki

Teža [g]

328,65

Minimalni upogibni polmer [mm]

50; (Kabel)

Materiali

ohišje: aluminij črno eloksirano; optika: Navadno prozorno steklo (float glas) kemično strjen

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov

Električni priključek - Ethernet

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: D



1 TD +

2 RD +

3 TD -

4 RD -

Električni priključek - oskrba z napetostjo

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



1 Power

2 NC

3 0 V

4 NC