




Prehod za brezžične senzorje vibracij

VIBRATION WIRELESS GATEWAY IP20



Območje uporabe

Radijska odobritev za	ZDA; Kanada; EU/RED; Avstralija; Brazilija
Opomba glede radijske odobritve	Seznam držav, ki uvajajo Evropsko direktivo o radijski opremi 2014/53/EU (RED), je naveden pod »Prenosi«.

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	3,6 DC; (litijeva tionil kloridna baterija litijeva tionil kloridna baterija; življenjska doba baterije > 4 leta; (odvisno od pogojev okolice in nastavitev); baterije ni mogoče zamenjati)
Poraba toka	[mA]	< 200
Zaščitni razred		III

Programska oprema/programiranje

Možnosti parametriranja	MQTT; ifm IoTcore
-------------------------	-------------------

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik	WLAN; Mobilna omrežja; Ethernet
Ethernet	
Vrsta spojnika	RJ45
Zapisnik	TCP/IP



Prehod za brezžične senzorje vibracij

VIBRATION WIRELESS GATEWAY IP20

Vrsta uporabe	prenos podatkov	
ISM		
Frekvenčni pas	2,4 GHz	
Varnostni standard	AES-128	
Zapisnik	lastniško	
Vrsta uporabe	povezava senzorja	
Opomba o vmesnikih	največje število povezav senzorjev: 30	
Mobilna omrežja		
Standardni prenos	antena 2G quadband GSM; LTE Cat-M1; NarrowBand-IoT	
Vrsta uporabe	prenos podatkov	
USB		
Vrsta spojnika	USB A	
Vrsta uporabe	posodobitev strojne programske opreme	
WLAN		
Frekvenčni pas	2,4 GHz	
Varnostni standard	WPA2	
Vrsta uporabe	prenos podatkov	
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	0...50
Skladiščna temperatura	[°C]	-40...85
Zaščita	IP 20	
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	DIN EN 301489-1	
	DIN EN 301489-17	
	DIN EN 301489-52	
Mehanski podatki		
Teža	[g]	423
Mere	[mm]	Ø 95
Materiali	PA; ABS	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	status	1 x LED
Pribor		
V sklopu dobave	pripomočki za montažo, za stensko montažo	
	Omrežje	
Opombe		
Opombe	kartica SIM ni priložena	
Embalažna enota	1 Kosov	