




Stikalo za ustavitev varnostne vrvi v sili

Rope Switch RH LED 24V DC



Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	110...240 AC / 5...24 DC; (LED)
Napetost merilne izolacije	[V]	500
Izhodi		
Električna izvedba	zaskočni kontakt; maks. preklopna napetost: 240 V; preklopna zmogljivost: 720 VA; toplotni tok: 10 A	
Funkcija izhoda	pomožni kontakt	2 x vklopni kontakt
	varnostni spojnik	4 x NC
Minimalni obremenilni tok	[mA]	5; (5 V DC)
Obremenljivost kontakta	3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (induktivna obremenitev)	
Zaščita pred kratkim stikom	ne	
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita	IP 67	
Dovoljenja/preverjanja		
Odpornost na šoke		15 g / 11 ms
Odpornost proti vibracijam		10-500 Hz



Stikalo za ustavitev varnostne vrvi v sili

Rope Switch RH LED 24V DC

Mehanski podatki		
Teža	[g]	1272
Materiali	ohišje: Tlačni liv aluminija rumeno; preklopni kontakt: posrebreno	
Informacije o življenjski dobi	Preklopni cikli (mehanski cikli):	> 1.000.000
Usmerjenost namestitve	kateri koli	
Dolžina vrvi	125 m; (na stran)	
Sila aktivacije	[N]	< 125; (napetostna sila: 130 N)
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	obratovanje	LED, zeleno
	napake	LED, rdeče utripanje
Električni priključek		
Potrebna zaščita	10 A; hitro ukrepanje	
Opombe		
Opombe	Napotke za inštalacijo in delo poiščite v navodilu za uporabo.	
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek		
terminali: ...2,5 mm²		
Priključek		

