




Upravljalna plošča za hladilno vodo

FLUID MONITORING SYSTEM



- 1 Magnetno-induktivni senzor pretoka SM6000
- 2 regulacijski ventil
- 3 Temperaturni prenosnik TA2405



Značilnosti izdelka

Procesni priključek za varilno pištolo

Procesni priključek povezava z navojem G 1/2 notranji navoj

Procesni priključek za oskrbo z vodo

Procesni priključek povezava z navojem G 1/2 notranji navoj

Spremljanje pretoka

Merilno območje [l/min] 0,1...25

Območje uporabe

Posebna značilnost pozlačeni kontakti

Uporaba Uporaba v industriji/avtomatizacija tovarne; Nadzor hladilne vode

Montaža Priključek na cevovod preko adapterja; cevna povezava

Merilni parametri pretok; temperatura; totalizator

Krmilnik ročno



Upravljalna plošča za hladilno vodo

FLUID MONITORING SYSTEM

Mediji	Prevodni tekoči mediji; mediji na vodni bazi; raztopine glikola	
Temperatura medija	[°C]	-10...70
Komponente	Magnetno-induktivni senzor pretoka, SM6000	
	Temperaturni prenosnik, TA2405	
	regulacijski ventil	
Izhodi		
Izhodni signal	preklopni signal; analogni signal; Impulzni izhod; IO-Link (možnost konfiguracije)	
Funkcija izhoda	vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja)	
Območje merjenja/nastavitve		
Spremljanje pretoka		
Merilno območje	[l/min]	0,1...25
Nadzor temperature		
Merilno območje	[°C]	-50...150
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-10...50
Skladiščna temperatura	[°C]	-25...80
Zaščita	IP 67; (senzorji)	
Dovoljenja/preverjanja		
Direktiva o tlačni opremi	Dobra inženirska praksa; uporablja se lahko za tekočine skupine 2; tekočine skupine 1 na zahtevo	
Mehanski podatki		
Teža	[g]	2662,35
Vrsta montaže	Montažno držalo	
Materiali	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PEI; PBT-GF20; PC; FKM; TPE; PBT; rdeča litina (2.1096.01)	
Material v stiku z medijem	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PEEK; FKM; NBR; PVDF	
Procesni priključek za varilno pištolo		
Procesni priključek	povezava z navojem G 1/2 notranji navoj	
Procesni priključek za oskrbo z vodo		
Procesni priključek	povezava z navojem G 1/2 notranji navoj	
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek		
Spojnik: 2 x M12; Kontakti: pozlačeno		