


Upravljalna plošča za hladilno vodo

KWST WITH BALANCING VALVES



- 1 filter
- 2 pretočni senzor
- 3 ventil za zapiranje vode
- 4 protipovratni ventil
- 5 regulacijski ventil
- 6 tlačni senzor
- 7 pokrov



Značilnosti izdelka

Procesni priključek za varilno pištolo

Procesni priključek

M22 x 1,5

Procesni priključek za oskrbo z vodo

Procesni priključek

M22 x 1,5



Upravljalna plošča za hladilno vodo

KWST WITH BALANCING VALVES

Spremljanje pretoka		
Merilno območje	[l/min]	0...50
Območje uporabe		
Posebna značilnost	pozlačeni kontakti	
Uporaba	Uporaba v industriji/avtomatizacija tovarne; Nadzor hladilne vode	
Montaža	Priključek na cevovod preko adapterja; cevna povezava	
Merilni parametri	pretok; temperatura; tlak; totalizator	
Krmilnik	ročno	
Mediji	voda; raztopine glikola	
Temperatura medija	[°C]	-10...80
Tlačna trdnost	[bar]	10
Komponente	Ultrazvočni senzorji pretoka, SU7200	
	Elektronsko tlačno stikalo, PN7594	
	filter	
	ventil za zapiranje vode	
	regulacijski ventil	
	protipovratni ventil	
Izhodi		
Izhodni signal	preklopni signal	
Funkcija izhoda	vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja)	
Območje merjenja/nastavitve		
Nadzor tlaka		
Merilno območje	[bar]	0...10
Spremljanje pretoka		
Merilno območje	[l/min]	0...50
Nadzor temperature		
Merilno območje	[°C]	-10...80
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-10...50
Skladiščna temperatura	[°C]	-25...80
Zaščita	IP 65; (senzorji)	
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Direktiva o tlačni opremi	Dobra inženirska praksa; uporablja se lahko za tekočine skupine 2; tekočine skupine 1 na zahtevo	
Mehanski podatki		
Teža	[g]	7781,2
Vrsta montaže	namestitveni okvir z zaščitnim pokrovom	
Materiali	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; PBT +PC-GF30; rdeča litina (2.1096.01); AlMgSi0,5 eloksirano; PA	
Material v stiku z medijem	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); FKM; PES; NBR; PVDF; Centellen 200; keramika	

ZZ0057



Upravljalna plošča za hladilno vodo

KWST WITH BALANCING VALVES

Procesni priključek za varilno pištolo	
Procesni priključek	M22 x 1,5
Procesni priključek za oskrbo z vodo	
Procesni priključek	M22 x 1,5
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov
Električni priključek	
Spojnik: 3 x M12; Kontakti: pozlačeno	