


Začetni komplet IO-Link master – PROFINET

STARTER KIT IO-LINK

izdelek je dobavljen brez programske opreme za nastavljanje parametrov
posamezna stranka lahko izdelek naroči le enkrat



Mehanski podatki

Teža	[g]	627,5
------	-----	-------

Pribor

V sklopu dobave	IO-Link master StandardLine, PROFINET, AL1100
	Omrežje, 230 V / 24 V (M12), E30080
	ethernetni kabel M12 - RJ45; 0,5 m, E12490
	Priključni kabel M12 - M12; 0,6 m, EVC041
	Optoelektronski senzor razdalje, O5D150
	Programska oprema za nastavitev parametrov, LR DEVICE (USB), QA0011

Opombe

Opombe	Več informacij najdete v podatkovnih listih in navodilih za uporabo navedenih komponent.
Napotki	
Embalažna enota	1 Kosov