


Začetni komplet IO-Link master – PROFINET

STARTER KIT IO-LINK

posamezna stranka lahko izdelek naroči le enkrat



Mehanski podatki

Teža [g] 627,5

Pribor

V sklopu dobave	IO-Link master StandardLine, PROFINET, AL1100
	Omrežje, 230 V / 24 V (M12), E80121
	ethernetni kabel M12 - RJ45; 0,5 m, EVC924
	Priključni kabel M12 - M12; 0,6 m, EVC041
	Optoelektronski senzor razdalje, O5D150

Opombe

Opombe	Več informacij najdete v podatkovnih listih in navodilih za uporabo navedenih komponent.
Napotki	posamezna stranka lahko izdelek naroči le enkrat
Embalažna enota	1 Kosov