


Začetni komplet IO-Link master – kocka OGH580 – razpršilno odbojni senzor

OGH STARTER KIT IO-LINK

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Mehanski podatki

Teža [g] 911

Pribor

V sklopu dobave	IO-Link master StandardLine, PROFINET, AL1100
	Omrežje, 230 V / 24 V (M12)
	ethernetni kabel M12 - RJ45; 0,5 m, EVF549
	Priključni kabel M12 - M12; 0,6 m, EVC041
	Razpršilno odbojni senzor, OGH580

Opombe

Opombe	Več informacij najdete v podatkovnih listih in navodilih za uporabo navedenih komponent.
Embalážna enota	1 Kosov