


## Začetni komplet IO-Link master – kocka UGT594 – ultrazvočni razpršilno odbojni senzor

UGT STARTER KIT IO-LINK

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

posamezna stranka lahko izdelek naroči le enkrat  
Uvodna cena veljavna do konca leta.



### Mehanski podatki

Teža [g] 888,8

### Pribor

V sklopu dobave

IO-Link master StandardLine, PROFINET, AL1100

Omrežje, 230 V / 24 V (M12)

ethernetni kabel M12 - RJ45; 0,5 m, EVF549

Priključni kabel M12 - M12; 0,6 m, EVC041

ultrazvočni razpršilno odbojni senzor, UGT594

Programska oprema za nastavev parametrov, LR DEVICE (USB), QA0011

### Opombe

Opombe

Več informacij najdete v podatkovnih listih in navodilih za uporabo navedenih komponent.

Napotki

posamezna stranka lahko izdelek naroči le enkrat; Uvodna cena veljavna do konca leta.

Embalažna enota

1 Kosov