


## Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicL45 4DO T M12 ATEX

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: AC508A + E7000A

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



- 1 Popisové pole  
2 Upevnění infračerveného adaptéru



## Elektrická data

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Provozní napětí [V]                    | 26,5...31,6 DC |
| Max. proudový odběr z AS-i [mA]        | 50             |
| Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 2              |
| Funkce "hlídací pes" integrována       | ano            |

## Vstupy / výstupy

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 4 |
|------------------------|---------------------------|

## Výstupy

|                                              |                                                                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Elektrické provedení                         | AS-i                                                                          |
| Po digitálních výstupů                       | 4                                                                             |
| Obvod                                        | PNP                                                                           |
| Rozsah napětí DC [V]                         | 15...30; (podle PELV)                                                         |
| Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] | 1000; (kategorie použití DC-13 (řízení elektromagnetů): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
| Odolné proti zkratu                          | ano                                                                           |
| Galvanicky odděleno                          | ano                                                                           |

## Okolní podmínky

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Okolní teplota [°C] | 0...40 |
|---------------------|--------|



## Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicL45 4DO T M12 ATEX

|       |       |
|-------|-------|
| Krytí | IP 67 |
|-------|-------|

## Schválení / zkoušky

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| ATEX označení                         | II 3G EEx nA II T6 X |
|                                       | II 3D T60 °C IP 67 X |
| Elektromagnetická kompatibilita (EMC) | EN 50295             |

## Jmenovité hodnoty AS-i

|                                           |                     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|
| AS-i Verze                                | 2.1                 |     |     |     |     |
| AS-i adresování                           | možnost IR-adresace |     |     |     |     |
| Rozšířený adresovací mód                  | ne                  |     |     |     |     |
| AS-i profil                               | S-8.0.E             |     |     |     |     |
| AS-i I/O konfigurace [hex]                | 8                   |     |     |     |     |
| AS-i ID code [hex]                        | 0.E                 |     |     |     |     |
| Certifikát AS-i nevyřízeno / nerozhodnuto | ano                 |     |     |     |     |
| Obsazení datových bitů                    | Datový bit          | D0  | D1  | D2  | D3  |
|                                           | zásuvka             | O-1 | O-2 | O-3 | O-4 |
|                                           | Pin                 | 4   | 4   | 4   | 4   |

## Mechanická data

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Způsob montáže | AS-i rozhraní pro FK-E-spodní části |
| Materiály      | PBT                                 |

## Zobrazení / ovládací prvky

|           |        |              |
|-----------|--------|--------------|
| Zobrazení | Provoz | LED, zelená  |
|           | Chyby  | LED, červená |
|           | Funkce | LED, žlutá   |

## Příslušenství

|                |        |
|----------------|--------|
| Dodané položky | AC5003 |
|----------------|--------|

## Upozornění

|              |                                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Upozornění   | Použijte konektorové propojení M12 se šestihrannou převlečnou maticí; utahovací moment 0,8 Nm. |
| Obsah balení | 1 ks                                                                                           |

## Elektrické připojení

kontaktní piny ve spodní části modulu, FK-E:

konektorové provedení: M12; kódování: A

