




AS-Interface PLC

CONTR 2MSTR 1RS232C

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: AC1334

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



1 sériové rozhraní RS232C



Oblast nasazení

Aplikace

Malé řízení pro předzpracování signálu

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	22...30 DC; (24 DC ; podle PELV)
Třída izolace	[V]	500
Max. proudový odběr z AS-i	[mA]	80
Max. příkon	[VA]	10
Elektrické oddělení		ano

Výstupy

Elektrické provedení	AS-i
----------------------	------

Rozhraní

Komunikační rozhraní	RS232
----------------------	-------

RS232

Počet rozhraní R232	1
Přenosová rychlost	4800...62400 Baud
Typ konektoru	SUB-D
Typ použití	programování

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	0...60
----------------	------	--------



AS-Interface PLC

CONTR 2MSTR 1RS232C

Skladovací teplota	[°C]	-20...70
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu	[%]	95
Krytí		IP 20

Schválení / zkoušky

Odolnost proti vibracím	< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)
-------------------------	---------------------------------

Jmenovité hodnoty AS-i

Profil AS-i master	M1
AS-i certifikát	22502

Mechanická data

Pouzdro	pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN)
Materiály	Hliník

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Funkční kontrola	2 x LED, červená
		2 x LED, zelená
		2 x LED, žlutá

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

šroubové svorky: 7 x

Připojení

7	AS-i 2+
6	AS-i 2-
5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE