




AS-Interface PLC

Contr 1MSTR 1RS485

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení	
Aplikace	Malé řízení pro předzpracování signálu
Elektrická data	
Provozní napětí [V]	22...30 DC; (24 DC ; podle PELV)
Třída izolace [V]	500
Max. proudový odběr z AS-i [mA]	80
Max. příkon [VA]	10
Elektrické oddělení	ano
Výstupy	
Elektrické provedení	AS-i
Rozhraní	
RS232	
Přenosová rychlost	4800...62400 Baud
Typ konektoru	SUB-D
Okolní podmínky	
Okolní teplota [°C]	0...60
Skladovací teplota [°C]	-20...70
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%]	95
Krytí	IP 20
Schválení / zkoušky	
Odolnost proti vibracím	< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)



AS-Interface PLC

Contr 1MSTR 1RS485

Jmenovité hodnoty AS-i		
Profil AS-i master		M1
AS-i certifikát		22503
Mechanická data		
Pouzdro		pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN)
Materiály		Hliník
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Funkční kontrola	2 x LED, červená
		2 x LED, zelená
		2 x LED, žlutá
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
šroubové svorky: 5 x		
Připojení		

5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1–
1	PE